




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdregerbar R9434717000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 777542410 EAN: 5708590373225 HMI: 128425</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdbarbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>MSCT 1 mobilt dusch- / vårdbrits, 820 x 1790 mm, fyra nedfällbara sidor. Elektrisk höjdbarbar (batteridrivna) med manöverdosa. 400 mm höjdbarbar från 550 till 950 mm. Kan luta 3 grader (säkerställer att vattnet rinner ur avloppet). Urustad med centralt bromssystem, trådkorg för förvaring, hörnskydd i alla fyra hörnen, batteri och laddare. Lyftpelare och manöverdosa är IPX6, batteri och laddare är IPX5. Duschmadrass och huvudstöd måste beställas separat.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdregerbar
<b>Höjdbarbar</b>	400 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + vatten + tillbehör)
<b>Hastighet</b>	Hastighet upp: 19 mm/s Hastighet ner: 19 mm/s



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdregerbar R9434717000
<b>Ergonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning, dusch, torkning, av- och påklädning av brukare.</li><li>• Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av duschvårdbritsen.</li><li>• De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning.</li><li>• En förvaringskorg undertill gör det möjligt för vårdgivaren att förvara toalettartiklar och dylikt som behövs tillhands vid vårdtillfället.</li><li>• Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.</li></ul>





<b>Product</b>	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdregerbar
<b>Varunummer</b>	R9434717000
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. Två lyftpelare används för att skapa en estetiskt tilltalande, hygieniskt optimerad samt fysiskt och visuellt stabil konstruktion.</li><li>• Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.</li><li>• Säkerhetsbromsarna gör det möjligt för vårdgivaren att låsa alla fyra länkhjulen samtidigt genom att trampa på fotbromsen, vilket säkerställer bättre säkerhet och enkel användning i valfri position.</li><li>• Alla lås- och frigöringsaktuatorer aktiveras genom att trappa ner dem uppifrån för att säkerställa ergonomisk interaktion och för att förhindra fot- och tåskador. Halkfri yta och mönster på alla fyra fotbromsarna förhindrar att foten glider, även under våta förhållanden.</li><li>• Ett roterande hörnskydd i varje hörn av dusch/vård britsen skyddar de omgivande väggarna, dörrkarmarna och själva produkten om den kommer i kontakt med något under transporten.</li><li>• Elektrisk höjjustering med batteri och laddare. Den väggmonterade laddaren för batteriet kan monteras i alla rum inkl. även utanför badrummet om så önskas. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip varje gång manöverdosan aktiveras.</li><li>• Batteriets laddningstid är ca. 3-4 timmar.</li><li>• MSCT 1 har också ett sänkt avloppsområde som tar bort vatten från hörnen och minskar mängden kvarvarande vatten för enkel tömning och torkning.</li><li>• Ett öppet avlopp och en förstorad slang garanterar enkel dränering som till och med gör att mänskligt avfall kan passera igenom. Kan lutas 3 grader för enklare och effektivare vattendränering.</li></ul>
<b>Anslutnings ström (V)</b>	230
<b>Motor</b>	BL1 (Linak) IPX6
<b>Kontrollbox</b>	COBO / CU20 (Linak) IPX6
<b>Manöverdosa</b>	HB30 (Linak) IPX6
<b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	Strömförbrukning vid maximal belastning: 100 W



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdregerbar R9434717000
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av maskindirektivet 2006/42/EEG och av RoHS-direktivet 2011/65/EU.



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®