

AmphiSilan W NQG Fasadfärg

Självrengörande fasadfärg för mineraliska underlag.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Mineraliska underlag utomhus.
Materialegenskaper	■ Extra bra motverkan mot påväxt av alger och mögel ■ Självrengörande ■ Stor diffusionsöppenhet
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader. Extra viktigt vid mörka kulörer.
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Silikonhartsemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	För målning av väl förankrade tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor m fl. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med AmphiSilan Djupgrund LF. Ytor med microsprickor och lagnings skarvar kan behandlas med Minera Universal för slutmålningen. AmphiSilan W NQG Fasadfärg kan spädas upp till 5 % med vatten vid mellan- och slutstrykning. Spädningsgrad bestäms efter provstrykning.
----------------	--



	AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
	Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 2 timme Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning rekommenderar vi i första hand AmphiSilan W NQG Nespri-TEC, som är en kvalitet perfekt anpassad för sprutning. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,021-0,026 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten Rekommenderade sprutinställningar för Nespri-Tec systemet med värmeslang: Munstycke: Wagner gröna dubbelmunstycke 0,015-0,019 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Vål tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2020

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska prövningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparo.se.